

DISCO MAGIC



CARATTERISTICHE GENERALI

Il disco MAGIC è costituito da uno strato a forma circolare di lana acciaio inossidabile sul quale è stato applicato un supporto in fibra di poliestere. Si usa per la lucidatura dei pavimenti in marmo e in graniglia mediante la tecnica della "cristallizzazione" che fa uso di una monospazzola, meglio se pesante tipo NOVADISC 51S ed apposito prodotto. La KEMIKA SPA produce dei "cristallizzatori" di alta qualità chiamati MAGIC SUELO (BASE e BIANCO). Il disco MAGIC usato con i cristallizzatori MAGIC SUELO non si arrugginisce e può essere utilizzato anche su pavimenti in marmo bianco.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare il prodotto sul pavimento mediante spruzzatore per una zona di circa 10 metri quadri e stenderlo con la monospazzola attrezzata con il disco MAGIC. Lavorare fino ad asciugatura. Cambiare il disco quando lascia delle tracce e non asciuga.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro 17" (cm 43) Peso g 300 ±5%

Fibra in acciaio inossidabile tipo Martensitico

AVVERTENZE

Non impiegare il prodotto in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. La lana d'acciaio e la fibra rossa-gialla AX99 a contatto con particolari superfici potrebbero produrre scintille o cariche elettrostatiche che possono far infiammare la polvere o i gas. Custodire il prodotto al riparo dalla pioggia o dall'umidità. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo su macchine che non hanno gli idonei supporti di fissaggio del disco. Non avvicinare il prodotto a fonti di calore, olio, grassi, sostanze chimiche e sostanze infiammabili che possono reagire con i prodotti costituenti i dischi.

Prevedere l'utilizzo di guanti per la protezione dai rischi meccanici in caso di sensibilità della pelle al talco e durante la manipolazione dei dischi in lana d'acciaio.

Nel caso si generassero polveri utilizzare in ambienti ventilati. Durante le lavorazioni che generano polveri, indossare: una maschera antipolvere FFP3 e occhiali di sicurezza con ripari laterali.