

ARENAS®-wash

Detersivo superconcentrato liquido

Caratteristiche

ARENAS®-wash è un detersivo superconcentrato privo di fosfati con una notevole forza pulente a 30° C, 40° C, 60° C e 90° C. L'impiego di inibitori di ingrigimento e di particolari combinazioni di tensioattivi fa sì che ARENAS®-wash possa essere utilizzato da solo o come detersivo di base con ARENAS®-excellent e/o ARENAS®-oxydes. L'impiego di ARENAS®-wash rende i prodotti tessili gradevoli alla vista.

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anionici 5 – 15%, tensioattivi non ionici 15 – 30%, sapone <5%, fosfonati <5%, sbiancanti ottici <5%, colorante, profumo, (Lilial).
 Valore del pH (nel concentrato): ca. 11 Valore del pH (nella soluzione): ca. 9

Campo d'applicazione

Adatto per il lavaggio di tutti i prodotti tessili, anche tessuti funzionali, comprese lana e seta. In combinazione con ARENAS®-oxydes o ARENAS®-excellent e ARENAS®-oxydes, è indicato per la sanificazione chemotermica di tutti i prodotti tessili resistenti agli alcali e al candeggio. Osservare la temperatura massima di lavaggio dei singoli tessuti.

Applicazione

Nel ciclo di lavaggio principale si lavano i tessuti divisi per colore e per tipo di tessuto in combinazione con ARENAS®-wash secondo le temperature indicate. Collegare la tanica di ARENAS®-wash all'allaccio della pompa per i detersivi. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.



Dosaggio consigliato:	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti per la pulizia	Colorati, bianco, tessuti per la pulizia	Bianco, tessuti per la pulizia, tutti i tessuti che possono essere candeggiati
	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes
Durezza 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3%-0,5%	0,3%-0,5%	0,2 - 0,5% (2 - 5 ml/ 1L acqua)
Durezza 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,4%-0,6%	0,4%-0,6%	0,2 - 0,5% (2 - 5 ml/ 1L acqua)
Durezza 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5%-0,8%	0,5%-0,8%	0,2 - 0,5% (2 - 5 ml/ 1L acqua)

Elenco RKI richiesto (Disinfezione chemotermica) Sistema Kiehl-ARENAS®						
ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes	Temperatura	Tempo	Rapporto peso/volume acqua	Efficacia
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 minuti	1:4	AB
0,5%		0,5%	60 °C	15 minuti	1:4	A

**Lavaggio di
tessili e
sistema
ProMop**

Consumo per kg di bucato

Il consumo dipende dalla misura della lavatrice utilizzata.

SGA 07, Attenzione (prodotto concentrato);

H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Confezione

Tanica da 10 litri
 Tanica da 20 litri

Art.-Nr. j 65 21 10
 Art.-Nr. j 65 21 21

